

## Behuizing - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413400

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing, B10, met schroefvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 93,7 mm, met schroefdraad, 1 x M25 rechte kabel aansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



### Commerciële gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626030340 |

### Technische gegevens

#### afmetingen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| hoogte                     | 93,7 mm |
| breedte                    | 57 mm   |
| lengte                     | 105 mm  |
| lengte montage-uitsparing  | 65 mm   |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm   |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Beschermklasse behuizing (IP)   | IP66                      |
| Beschermklasse behuizing (IP)   | IP68 (0,2 bar / 24h)      |
| Beschermklasse behuizing (IP)   | IP69K (ISO 20653:2013-02) |
| Beschermklasse behuizing (NEMA) | 4 (UL 50e)                |
| Beschermklasse behuizing (NEMA) | 4X (UL 50e)               |
| Beschermklasse behuizing (NEMA) | 12 (UL 50e)               |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)  | -40 °C ... 125 °C         |

#### Algemeen

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Opmerking                  | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| bouwgrootte                | B10                                              |
| behuizingstype             | wartelbehuizing                                  |
| vergrendelingsmethode      | schroefvergrendeling                             |
| aandraaimoment             | 3 Nm (vergrendelingsschroef)                     |
| bevestigingsschroeven      | M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)               |
| aantal kabel aansluitingen | 1                                                |

# Behuizing - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413400

## Technische gegevens

### Algemeen

|                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kabeluitgang                  | recht                                                                                                                                                                                                                |
| wartels                       | zonder                                                                                                                                                                                                               |
| schroefmethode                | 1x M25                                                                                                                                                                                                               |
| materiaal behuizing           | sputgietaluminium, zeewaterbestendig                                                                                                                                                                                 |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating                                                                                                                                                                                                       |
| materiaal afdichting          | NBR, geleidend                                                                                                                                                                                                       |
| Materiaal vergrendeling       | roestvaststaal                                                                                                                                                                                                       |
| montage-instructie            | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.                                       |
| montage-instructie            | Om een optimale afschermdwerking te bereiken, dient de isolerende poedercoating van de schakelkastwand in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef: 3 Nm. |

## Classificaties

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
| ETIM 6.0 | EC000437 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|-------------|----------|

## Toelatingen

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Toelatingsdetails

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAC ENEC                                                                                           |
| GL              |
| UL Recognized   |
| cUL Recognized  |

## Behuizing - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413400

Toelatingen

cULus Recognized 

Toebehoren

### Aanbouwflens

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



### Beschermkappen

HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 1690749



HC-B 10-TMS-SD-IP65 - 1690781



### Schroefgereedschap

## Behuizing - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413400

### Toebehoren

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



### Complete kabelwartel

HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



HC-M-KV-M25(11-16) - 1690574



HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



## Behuizing - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413400

### Toebehoren

HC-EMV-KV-M25(9-16,5) - 1690516



---

HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



---

### Meervoudige kabelwartel

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



---

### apparaten codering gecodeerd

US-EMLP (20X9) CUS - 0830085




---

### Tekeningen

## Behuizing - HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - 1413400


### Maatschets



### Montage-uitsparing

2) bij toepassing van zelftappende torxkopschroeven (Torx® 20, M4)

### Maatschets



### Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>