

## FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5

Artikelnummer: 1939918

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1939918>

stekerdeel, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V,  
aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting,  
kleur: groen, contactoppervlak: tin

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 877200 |
| sales group           | E101                                                                                                   |
| VPE                   | 50 Pcs.                                                                                                |
| Douanetarief          | 85366990                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 198 (CAT-1-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Afmetingen / Polen

|              |        |
|--------------|--------|
| rastermaat   | 3,5 mm |
| afm. a       | 3,5 mm |
| aantal polen | 2      |

#### Technische gegevens

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| artikelfamilie         | FK-MCP 1,5/..-ST |
| isolatiemateriaalgroep | I                |

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| teststootspanning (III/3)           | 2,5 kV                                               |
| teststootspanning (III/2)           | 2,5 kV                                               |
| teststootspanning (II/2)            | 2,5 kV                                               |
| nominale spanning (III/2)           | 160 V                                                |
| nominale spanning (II/2)            | 320 V                                                |
| aansluiting overeenkomstig norm     | EN-VDE                                               |
| nominale stroom $I_N$               | 8 A                                                  |
| nominale spanning $U_N$             | 160 V                                                |
| nominale aderdoorsnede              | 1,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| belastingstroom maximaal            | 8 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm <sup>2</sup> ) |
| isolatiemateriaal                   | PA                                                   |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94  | V0                                                   |
| teststift                           | A1                                                   |
| striplengte                         | 9 mm                                                 |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 300 V                                                |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B   | 8 A                                                  |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 300 V                                                |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D   | 8 A                                                  |

#### Aansluitgegevens

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| min. aderdoorsnede massief                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls    | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls    | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil                                    | 26                   |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil                                    | 16                   |
| AWG volgens UL/CUL min.                                         | 28                   |
| AWG volgens UL/CUL max.                                         | 16                   |

## Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
 Fertigungsüberwachung, CCA, IEC CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

Artikel Omschrijving Omschrijving

### Codering


|         |                         |                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT                 | Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm                                  |
| 0804073 | SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN | Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-99, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm |
| 0803883 | SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT  | Coderingskaarten, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, Office-Drucksysteme, montagetechniek: plakken                                                   |

### gereedschap

|         |                 |                                                                                                                |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 VDE | Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekeningen

### Maatschets



#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden