


SuperLine 2D



2 assen-lijnlaser -
eenvoudige bediening met
360° draaibare hoekschaal.

Rev. 1113



- **Eenvoudig en zonder** schade aan te brengen op behang, geschilderde wand, fijn pleisterwerk, gipsvezelplaten, tegels, glas, hout, gefineerde oppervlakken enz.
- **Uitlijnen:** dankzij de draaibare hoekschaal kunnen het toestel en de schaalring los van elkaar op een willekeurige hoek worden ingesteld.
- **Toepassingen op de wand:** door de wandbevestiging van de basisplaat met speciale stiften is een exacte, horizontale en verticale nivellering mogelijk.
Optioneel: bevestiging ook met plakstrips mogelijk - laserliner ConTacts.
- **Toepassingen op de vloer:** plaats het apparaat met de basisplaat op de vloer - in deze positie kan het apparaat niet als waterpas worden gebruikt.
- **Bevestiging met magneet:** sterke hechtmagneten maken het bevestigen aan/op magnetische vlakken mogelijk.
- **Laser:** fel

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID 1 mm / 1 m

LASERGOLFLENGTE 650 nm / ± 10 nm

LASER Klasse 2, < 1 mW
(EN 60825-1:2005-10)

STROOMVOORZIENING
batterijen 2 x type AAA

GEWICHT 0,2 kg

AFMETINGEN (B x H x D)
120 x 70 x 100 mm



magnetic



Service



Artikel-Nr: 081.110A

EAN-Code: 4 021563 662579

SuperLine 2D
+ batterijen (2 x type AAA)

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
190 x 155 x 70 mm

VE 5



Bevestiging met stiften



Magnetisch



Optioneel plakstrips

OPTIONEEL TOEBEHOREN

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Laserbril / optimale zichtbaarheid van de lasermarkering	020.70A	4 011879 643980	1
ConTacts / 12 stuks	081.101A	4 021563 662883	1