
SPECIFICATIEBLAD - D150-CI23




Afdekkap, transparant rookgrijs, HxBxD=250x187,5x50 mm

Type **D150-CI23**
Catalog No. **024322**

Powering Business Worldwide

Leveringsprogramma



Assortiment			xEnergy Safety Ci
Basisfunctie			Lege kasten
Basisfunctie			Kastdeksel
Toebehoren			Kastdeksel zonder openingen
Los apparaat/complete apparatuur			Modulair systeem
normen en bepalingen			EN 62208 EN 61439-2
Beschrijving			Verzegelbare dekselsluitingen
Uitvoering deksel			Transparant
kleur			Transparant, rookgrijs
Afmetingen			
breedte		mm	187.5
Hoogte		mm	250
inbouwdiepte		mm	150
Toepasbaar voor			U-CI23…

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890			
Losse kast voor wandmontage	P_V	W	8
Beginkast voor wandmontage	P_V	W	8
Middenkast voor wandmontage	P_V	W	7
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890			
Losse kast voor wandmontage	P_V	W	16
Beginkast voor wandmontage	P_V	W	16
Middenkast voor wandmontage	P_V	W	15
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Optillen			5 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Slagtest			IK10
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			IP65, met onderdeel
10.4 Lucht- en kruipwegen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			U_i = 1000 V AC
10.9.3 Stootspanningsvastheid			8 kV
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming			Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak/dakelement voor kast/lessenaar (EC000744)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])

Geschikt voor dakbeplanking			Nee
Geschikt voor vloerbeplanking			Nee
Breedte		Millimeter	250
Hoogte		Millimeter	187.5
Diepte		Millimeter	50
Geschikt voor bouwbreedte kast		Millimeter	0
Geschikt voor bouwdiepte kast		Millimeter	0
Materiaal			Kunststof
Uitvoering oppervlakte			Geen (onbehandeld)
Kleur			Overig
RAL-nummer			0
Met ontluchting			Nee
Geschikt voor buitenopstelling			Ja
Met kabelinvoer			Nee

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH