

KERN ORA 1WA

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-W

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meetmethode	Refractie
Meetbereik Brix [Min]	0%
schaalen	Brix Oechsle KMW (Babo)
Meetbereiken	0 % - 32 % 0 °Oe - 140 °Oe 0 °KMW - 25 °KMW

Af leesbaarheden [d]	0,2 % 1 °Oe 0,25 °KMW
----------------------	-----------------------------

Afdeling Brix	0,2%
---------------	------

Automatische temperatuurcompensatie (ATC)	✓
---	---

Meetbereik KMW (Babo) [Min]	0 °KMW
-----------------------------	--------

Meetbereik KMW (Babo) [Max]	25 °KMW
-----------------------------	---------

Uitlezing KMW (Babo)	0,25 °KMW
----------------------	-----------

Schaal KMW (Babo)	✓
-------------------	---

Meetbereik Oechsle [Min]	0 °Oe
--------------------------	-------

Meetbereik Oechsle [Max]	140 °Oe
--------------------------	---------

Uitlezing Oechsle	1 °Oe
-------------------	-------

Schaal Oechsle	✓
----------------	---

Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
-------------------------------	---------------------------

Meetbereik Brix [Max]	23%
-----------------------	-----

Schaal Brix	✓
Toepassingsgebied	Wijn

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	178×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,398 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761483026
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

