KERN **ORA 3WA**

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-W

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meetmethode	Refractie
Meetbereik Brix [Min]	0 %
schaalen	Brix Oechsle
Meetbereiken	0 % - 32 % 30 °Oe - 140 °Oe
Afleesbaarheden [d]	0,2 % 1 °Oe
Afdeling Brix	0,2 %
Automatische temperatuurcompensatie (ATC)	✓
Meetbereik Oechsle [Min]	30 °Oe
Meetbereik Oechsle [Max]	140 °Oe
Uitlezing Oechsle	1 °Oe
Schaal Oechsle	✓
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
Meetbereik Brix [Max]	32 %
Schaal Brix	✓
Toepassingsgebied	Wijn

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	178×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,31 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761160040
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

