

KERN ORA 80BE

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie

KERN

Functies

Bescherming IP - complete unit -

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min] -5 °C
Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-290

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer
(B×D×H) 215×190×55 mm
Levertijden 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 215×95×65 mm
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 0,80 kg
Brutogewicht ca. 0,85 kg
Verzendgewicht 0,81 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761160149
REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk Optics
Productcategorie Refractometer
Productgroep Analoge refractometer
Productfamilie ORA-E

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C) 10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C) 30 °C
Meetmethode Refractie
Meetbereik Brix [Min] 0 %
schaalen Brix
Meetbereiken 0 % - 50 %
50 % - 80 %
Afleesbaarheden [d] 0,5 %
0,5 %
Afdeling Brix 0,5 %
Meetbereik Brix II [Min] 50 %
Meetbereik Brix II [Max] 80 %
Uitlezing Brix II 0,5 %
Geschikte kalibratievloeistof 0 % (gedestilleerd water)
Meetbereik Brix [Max] 50 %
Schaal Brix ✓
Toepassingsgebied Deskundige
toepassingen

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H) 180×40×40 mm
Refractometer type Handrefractometer
Schaal - Display type Analoo
Materiaal prisma ZLaF3 lanthaan
vuursteenglas
nD=1,85544