

T-verdeler - QPD T 4PE 2X9-16 BK - 1405404

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



QUICKON-T-verdeler, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, met twee QUICKON-moeren

Uw voordelen

- ✓ innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
- ✓ comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
- ✓ uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
- ✓ veilige aansluiting door beveiliging tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveiligheid volgens DIN EN 0105
- ✓ flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356776110

Technische gegevens

Algemeen

bouwvorm	T-verdelers
kleur	zwart
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling
Aansluittechniek	QUICKON-aansluiting
Aansluitmethode	IDC-aansluiting
aantal polen	5
opmerking aantal polen	4+PE
sleutelwijdte wartelmoer	27 mm
aandraaimoment wartelmoer	10 Nm
aantal aansluitingen	3
min. aderdoorsnede soepel	1 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede massief	1 mm ²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	16
max. aderdoorsnede AWG	14

Kabel

T-verdeler - QPD T 4PE 2X9-16 BK - 1405404

Technische gegevens

Kabel

opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm
aderisolatiemateriaal	PVC / PE / TPE / rubber
aderdiameter incl. isolatie	2,5 mm ... 3,8 mm
kabelbuitendiameter	9 mm ... 16 mm

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68 ([NO ASSET AVAILABLE: TXB,5725453,P])
beschermklasse	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (zie ook deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
temperatuur bij kabelaan sluiting	-5 °C ... 50 °C

Elektrische gegevens

nominale stroom I _N	20 A
nominale stroom	20 A (zie ook deratingcurve)
nominale spanning (III/3)	690 V
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
teststootspanning (III/3)	6 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	8 kV

Mechanische gegevens

aansluitfrequentie QUICKON-aansluiting	max. 10
steekcycli	50 (QUICKON-aansluitingen max. 10)

Materiaal

materiaal contact	Cu
materiaal contactoppervlak	verzilverd
materiaal contactblok	PA
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423

T-verdeler - QPD T 4PE 2X9-16 BK - 1405404

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440603
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC002567

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Toelatingen

VDE Zeichengenehmigung / IECCE CB Scheme / EAC / GL /

Toelatingsdetails

VDE Zeichengenehmigung s 	
nominale spanning UN	690 V
nominale stroom IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	1.0-2.5

IECEE CB Scheme s 	
nominale spanning UN	690 V
nominale stroom IN	
mm²/AWG/kcmil	

EAC s


T-verdeler - QPD T 4PE 2X9-16 BK - 1405404

Toelatingen


GL s

Tekeningen

diagram



Maatschets



Maatschets

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>