

SETRON, Fuse switch disconnecter 3NP5, 3-pole, NH3, 630 A, for assembly and installation on mounting plate, with High-speed closing, screw terminal, Auxiliary switch on switch disconnecter: 1 NO+1 NC



Figure similar

Versie	
productmerksnaam	SETRON
productbenaming	Zekeringslastscheidingschakelaar 3NP5
uitvoering van het product	hulpschakelaar aan de lastscheider: 1m+1v
Uitvoeringstype	voor opbouw en inbouw met HS 1m+1v, met snelinschakeling
uitvoering van het bedieningselement	dekselgreep
uitvoering van de lastschakelaar / strookvorm	Geen
Algemene technische gegevens	
aantal polen	3
bouwgrootte van het scheidingsmes	NH2, NH3
bouwgrootte van de smeltpatroon	NH2, NH3
continustroom / bij 35 °C / nominale waarde	630 A
Vermogensfactor cos phi / bij gebruikscategorie	
• AC-21 B / bij 400 V	0,95
• AC-21 B / bij 500 V	0,95
• AC-22 B / bij 400 V	0,65
• AC-22 B / bij 500 V	0,65

Vermogensschakelaar / basistype	3NP546
montagewijze	Vaste inbouw
beveiligingssysteem	NH-zekering

Voltage

isolatiespanning / nominale waarde	690 V
stootspanningsvastheid / nominale waarde	6 kV
type spanning	AC/DC
bedrijfsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC / nominale waarde / maximaal 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC / bij 50/60 Hz / nominale waarde 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> • bij DC / nominale waarde 	440 V

Beschermingsklasse

beschermingsklasse IP / aan voorzijde	IP00
---------------------------------------	------

Losbandigheid

vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	13 W
--	------

Elektriciteit

stroom / nominale waarde	630 A
continustroom	
<ul style="list-style-type: none"> • nominale waarde 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 40 °C / nominale waarde 	630 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 45 °C / nominale waarde 	617 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 50 °C / nominale waarde 	605 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 55 °C / nominale waarde 	592 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 60 °C / nominale waarde 	567 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 65 °C / nominale waarde 	536 A
<ul style="list-style-type: none"> • bij 70 °C / nominale waarde 	504 A
Doorlaatstroom / I _{2 t} / maximaal toegestaan / bij gebruikscategorie	
<ul style="list-style-type: none"> • AC-21 B / bij 400 V 	5 500 000 A ² ·s
<ul style="list-style-type: none"> • AC-21 B / bij 500 V 	5 500 000 A ² ·s
<ul style="list-style-type: none"> • AC-22 B / bij 400 V 	5 500 000 A ² ·s
<ul style="list-style-type: none"> • AC-22 B / bij 500 V 	5 500 000 A ² ·s
Doorlaatstroom / I _c / maximaal toegestaan / bij gebruikscategorie	
<ul style="list-style-type: none"> • AC-21 B / bij 400 V 	50 kA
<ul style="list-style-type: none"> • AC-21 B / bij 500 V 	50 kA
<ul style="list-style-type: none"> • AC-22 B / bij 400 V 	50 kA
<ul style="list-style-type: none"> • AC-22 B / bij 500 V 	50 kA

Hoofd-circuit

Bedrijfsstroom I _e / maximaal / bij gebruikscategorie	
--	--

• AC-21 B / bij 400 V	630 A
• AC-21 B / bij 500 V	630 A
• AC-22 B / bij 400 V	630 A
• AC-22 B / bij 500 V	630 A

Geschiktheid

geschiktheid voor gebruik	installatiebescherming
• hoofdschakelaar	Geen
• lastscheidingschakelaar	Ja
• NOODSTOP-schakelaar	Geen
• veiligheidsschakelaar	Ja

Product functie

productfunctie / mespatroonbewaking	Geen
-------------------------------------	------

Kortsluiting

uitschakelvermogen grenskortsluitstroom (I _{cu}) / bij 400 V / nominale waarde	5,04 kA
Voorwaardelijke toegekende kortsluitstroom I _q / bij gebruikscategorie	
• AC-21 B / bij 400 V	50 kA
• AC-21 B / bij 500 V	50 kA
• AC-22 B / bij 400 V	50 kA
• AC-22 B / bij 500 V	50 kA

Aansluitingen

uitvoering van de elektrische aansluiting	1x6 - 240 mm ² bis 2x6 - 240 mm ²
• voor hoofdstroomkring	schroefaansluiting

Mechanical Design

hoogte	300 mm
breedte	276 mm
diepte	207 mm
aantal module-eenheden breedte	1
bevestigingswijze	montageplaat
bevestigingswijze	
• bodembevestiging	Ja
• frontmontage	Geen
• railmontage	Geen
nettogewicht	7 906 g

Eisen aan de omgeving

opstellingshoogte / bij hoogte boven gemiddeld zeeniveau / maximaal	2 000 m
• tijdens bedrijf	-25 ... +55 °C
• tijdens opslag	-50 ... +80 °C

Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2
- volgens IEC 81346-2:2009

Q

Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3NP5460-0CA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NP5460-0CA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5460-0CA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

