




Laserliner®

Centurium Express Green 410 S



Volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie


Rev.1113



- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic**: volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **ADS-Tilt**: automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-Systeem**).
- **AntiShake**: voor het snel uitrichten op beweeglijke ondergronden en bij wind.
- **High-Speed**: Zeer hoog toerental van maximaal 800 tpm voor snel werken in express-handontvangermodus.
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Dankzij de extra lange ontvangsteenheid kan de **SensoLite 410** de laserstraal op grote afstand snel registreren. LC-display aan de voor- en achterkant, superfelle, driekleurige signaal leds evenals akoestische melodien geven de hoogte van de laserstraal aan. Robuuste, waterdichte behuizing met sterke kop- en zijmagneten.
- **SpotLite-Marking**: voorkomt parallaxfouten en vergemakkelijkt het nauwkeurig markeren van de referentiehoogte.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het apparaat vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock**: een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID $\pm 0,75 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
ZELFNIVELLEERBEREIK $\pm 4^\circ$
NIVELLERING horizontaal / verticaal automatisch
LASERONTVANGSTBEREIK max. 400 m radius
LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus
LASERGOLFLENGTE 532 nm / 635 nm
LASER klasse 3R, < 5 mW
ELEKTRISCHE VOEDING Hoogrendementsaccu, ca. 17 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 22 uur bedrijfsduur
VEILIGHEIDSKLASSE Centurium IP 66, SensoLite 410 IP 67
GEWICHT 2,4 kg
AFMETINGEN (B x H x D) 210 x 205 x 145 mm



Centurium Express Green 410 S

compleet in de Sortimo® L-BOXX® 238
+ SensoLite 410
+ universele houder
+ afstandsbediening
+ hoogrendementsaccu
+ batterijhouder
+ netvoeding / oplader
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
442 x 253 x 357 mm



Verticale werkpositie



Bestand tegen stof en water conform IP 66



Waterdichte laserontvanger

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
Centurium Express Green 410 S	056.500L	4 021563 685301	1

