



TipTest Duo Set






Spanningstester voor een snelle test van de L-geleider aan elektrische aansluitingen

Rev.0116



- **Betrouwbare en snelle** spanningstest
- Bepaalt de **L-geleider** van elektrische installaties
- Toepasbaar voor metingen aan contactdozen conform de EU-norm
- **Eenvoudig en beproefd** testhulpmiddel
- **Kleine bouwvorm** met comfortabele clip, passend voor de hemdzak en iedere gereedschapskist
- Hoogwaardige en robuuste bouwvorm met **TÜV- en GS-gekeurd design**
- Twee spanningstesters in verschillende lengten



Signaallamp

Twee lengten per set

Zakclip

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
TipTest Duo Set	083.009A	4 021563 695645	5

TECHNISCHE GEGEVENS

SPANNINGSBEREIK 150 - 250 V
FREQUENTIEBEREIK 50 - 500 Hz
WEERGAVE Signaallampe
VERONTREINIGINGSGRAAD 2
VOCHTIGHEID max. 80% relatieve luchtvochtigheid (niet condensierend)
BESCHERMINGSKLASSE IP20
OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... 70°C
ARBEIDSTEMPERATUUR -10°C ... 50°C
AFMETINGEN (B x H x D) korte spanningstester: 16 x 140 x 18 mm lange spanningstester: 18 x 190 x 18 mm
GEWICHT korte spanningstester: 18 g lange spanningstester: 29 g



TipTest Duo Set
2 spanningstesters

Verpakkingsformaat (B x H x D)
65 mm x 240 mm x 20 mm

IP 20