



MasterCross-Laser 2G



Groene kruislijnlaser met 2 laserlijnen en geïntegreerde handontvangermodus

Rev.0316




- **Groene lasertechnologie**
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld.
- Het apparaat kan alléén of in combinatie met de **magnetische klem- en wandhouder** zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.
- Ideaal voor de horizontale en verticale **bevestiging op droogbouwprofielen**.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **GRX-Ready:** in combinatie met de optionele laserontvanger kunnen laserlijnen met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstanden en bij ongunstige lichtvoorwaarden worden herkend.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID 2 mm op 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3°
WERKBEREIK (afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 25 m
NIVELLERING automatisch
LASERGOLFLENGTE 510 nm
LASER Lijnlaser, klasse 2 < 1 mW
STROOMVOORZIENING 4 x 1,5V Typ AA, ca. 4 uur bedrijfsduur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
GEWICHT MCL 2G incl. Batterijen 570 g (zonder wandhouder)
AFMETINGEN MCL 2G 66 x 100 x 125 mm (B x H x D)

1H 1V



MasterCross-Laser 2G

inclusief koffer
+ klem- en wandhouder
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
340 x 275 x 123 mm



Alleen of in combinatie inzetbaar: klem- en wandhouder

Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel

Voor de horizontale en verticale bevestiging

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MasterCross-Laser 2G	031.370A	4 021563 695386	1

