

KERN KXP 30V20M

KERN

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Ijkeenheid [e]

5 g; 10 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-228

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 500×410×225 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 8 kg

Brutogewicht ca. 9 kg

Verzendgewicht 9,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761152779

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KXP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	15 kg; 30 kg
Af leesbaarheid [d]	1 g
Minimumgewicht [Min]	100 g; 200 g
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Afmetingen weegoppervlak	400×300 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×90 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Kabellengte	3 m
Toegepaste afleesinrichting-kabellengte [Max]	10 m
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65 (meetcel)
Bescherming IP - meetcel	IP65

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
--	---