

# KERN UFA 6T-3L

**KERN**

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 6000 kg



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Weegbalk             |
| Productfamilie   | UFA                  |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                     | 6000 kg                      |
| Afreesbaarheid [d]                   | 2 kg                         |
| Reproduceerbaarheid                  | 2 kg                         |
| Linearisatie                         | ± 4 kg                       |
| Resolutie                            | 3.000                        |
| Tarrabereik                          | -6000 kg                     |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 6000 kg (M2)                 |
| Inslingertijd                        | 2 s                          |
| Opwarmtijd                           | 10 min                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 4 kg                         |
| Weegcel - verbinding                 | 6-draads                     |
| Bauart der Waage                     | Weegschaal met één bereik    |
| Eenheden                             | kg<br>g<br>lb<br>oz<br>lb:oz |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 8 kg                         |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 16 kg                        |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                           |
| Weegcel type                         | ZEMIC H8C 3 ton              |

## Scherm

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Type display                  | LCD     |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓       |
| Scherm segmenten              | 5 + 1/2 |
| Scherm cijferhoogte           | 52 mm   |

## Ontwerp

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)           | 250×160×65 mm   |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)                | 2000×160 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak                      | 2000×160 mm     |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)                | 2091×160×115 mm |
| Materiaal weegoppervlak                       | staal, gelakt   |
| Materiaal plateau                             | staal, gelakt   |
| Materiaal displaybehuizing                    | kunststof       |
| Materiaal meetcel(len)                        | gelegeerd staal |
| Stelschroeven verstelbaar                     | ✓               |
| Statief kantelbaar                            | ✓               |
| Wandhouder                                    | ✓               |
| Transportwielen                               | ✓               |
| Afreesinrichting kabellengte                  | 5 m             |
| Toegepaste afleesinrichting-kabellengte [Max] | 20 m            |
| Kabellengte tussen weegbalken                 | 5 m             |
| Meetcellen - aantal                           | 4               |

## Functionies

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Totale geheugenfunctie                                     | ✓                          |
| Recept/samenstellingsniveau                                | Sum A                      |
| Tolerantie wegen                                           | ✓                          |
| Tolerantie wegen - signaal type                            | akoestisch<br>visueel      |
| Wegingen onder het weegplateau                             | Geen                       |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓                          |
| Telfunctie                                                 | ✓                          |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                            | 10, 20, 50, 100, 200       |
| Bescherming IP - scherm                                    | geen IP-beveiliging        |
| Bescherming IP - meetcel                                   | IP67                       |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf            | selecteerbaar              |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf                       | selecteerbaar              |
| Tarreefunctie                                              | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening                              | 7                          |

# KERN UFA 6T-3L

**KERN**

Voor diverse toepassingen geschikte weegbalken (IP 67) voor grote lasten tot 6000 kg

## Interface

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard<br>Bluetooth BTC (v2.0)<br>(optionele, factory)<br>analoog (0 - 10 V)<br>(optionele, factory)<br>analoog (4 - 20 mA)<br>(optionele, factory) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Stroomvoorziening

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type           | Stekkeradapter  |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kabellengte stroomvoorziening | 180 cm |
|-------------------------------|--------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |
|------------------------------------------------|------------------|

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
|------------------------------------------------|--------------|

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Type batterij/accu | Pb |
|--------------------|----|

|      |             |
|------|-------------|
| Accu | 6 V, 1.2 Ah |
|------|-------------|

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 8 h |
|------------------------------------------------|-----|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 35 h |
|---------------------------------------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Accu oplaadtijd | 10 h |
|-----------------|------|

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel (factory) |
|----------------|--------------------------|

## Milieuomstandigheden

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
|----------------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
|----------------------------|-------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
|---------------------------------|-----|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
|---------------------------------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |
|-------------------------|-------|

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-252 |
|--------------------------------------------------|---------|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-132 |
|-------------------------------------|---------|

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |
|---------------------------------------------|---------|

## Verpakking & verzending

|             |     |
|-------------|-----|
| Levertijden | 2 d |
|-------------|-----|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 2170×450×380 mm |
|-------------------------------|-----------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Verzendmethode | Expeditie |
|----------------|-----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Nettogewicht ca. | 130 kg |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Brutogewicht ca. | 175 kg |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Verzendgewicht | 171 kg |
|----------------|--------|


## Productinformatie

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761194625 |
|-----------------|---------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |
|---------------------|-----------------------|

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

