D-SUB-busconnector - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (http://phoenixcontact.nl/download)



D-SUB-connector, 9-polig, bus, bezetting: 2, 3, 5, 6, 7, 9; twee M12-kabelingangen (A-gepolariseerd) onder een hoek van 180° (axiaal). Bussysteem: CAN, CANopen. Afsluitweerstand via separate M12-terminator

Uw voordelen

- confectionering onder veldomstandigheden
- snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
- doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356655019

Technische gegevens

Afmetingen

breedte	16 mm
hoogte	75 mm
lengte	38 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 80 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 75 % (bij +25 °C, geen condens)
hoogtepositie	5000 m (beperking zie fabrikantverklaring)

Algemeen

bussysteem	CAN, CANopen, SafetyBus-P
signaal	CAN
signaal	CANopen®
SUBCON-bevestigingsschroeven	4-40 UNC
aandraaimoment	0,4 Nm
materiaal behuizing	polyamide
pinbezetting	2, 3, 5, 7, 9

D-SUB-busconnector - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Technische gegevens

Algemeen

MTTF	6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag))
MTTF	1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag))
MTTF	155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus: 100 % (7 dagen per week, 24 uur per dag))

Aansluitgegevens

Aansluiting	D-SUB-connector
aantal polen	9
Aansluitmethode	D-SUB-bus
afsluitweerstand	separaat via M12-afsluitweerstand
Aansluiting	M12-connector
aantal polen	5
Aansluitmethode	M12-connectoren, A-gepolariseerd
aandraaimoment	0,4 Nm
Aansluiting	M12-busconnector
aantal polen	5
Aansluitmethode	M12-connectoren, A-gepolariseerd
aandraaimoment	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
China RoHS	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802

D-SUB-busconnector - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

Toebehoren

Afsluitweerstand

SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816



SAC-5P-M12FS CAN TR - 1529344



Datakabel geconfectioneerd

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258



SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 1518274



D-SUB-busconnector - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Toebehoren

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 1518290



SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 1538157



SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177



SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 1433304



Dataconnector

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730



D-SUB-busconnector - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Toebehoren

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322



SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324




Schroefgereedschap

SF-PH 0-60 - 1212558



Tekeningen


blokschema



Functieschakelschema SUBCON-PLUS-CAN/...M12


D-SUB-busconnector - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Maatschets



Maatschets SUBCON-PLUS...AX...M12, axiale (180°) variant

schematekening



Functie-elementen

1 = D-SUB 9

2 = uitgaande M12-aansluiting

3 = ingaande M12-aansluiting

4 = D-SUB Pg-aansluiting (afhankelijk van de variant)

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com