

## Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Zeer flexibel etiket, eindeloos, cassette, geel met zwarte opdruk, montagetechniek: plakken, codeerbaar met THERMOFOX

### Commerciële gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626212203 |

### Technische gegevens

#### afmetingen

|             |       |
|-------------|-------|
| lengte (b)  | 8 m   |
| breedte (a) | 10 mm |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C                                                                              |
| Aanbevolen opslagvereisten     | 20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bewaren in de originele verpakking wordt aanbevolen. |

#### Algemeen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| kleur                                              | geel                                     |
| toevoegingen                                       | siliconen- en cadmiumvrij                |
| materiaal                                          | vinylpolymeer                            |
| wisvastheid                                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| RoHS-conform                                       | ja                                       |
| sticker                                            | acrylaat                                 |
| bedrukbaarheid                                     | thermisch                                |
| test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten    | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| resultaat                                          | Test doorstaan                           |
| weersbestendigheid testspecificatie                | overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| testduur                                           | 96 h                                     |
| resultaat wisbestendigheidstest                    | Test doorstaan                           |
| zoutnevel testspecificatie                         | DIN EN 60068-2-11:2000-02                |
| testduur                                           | 96 h                                     |
| resultaat zoutneveltest                            | Test doorstaan                           |
| wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
| resultaat                                          | Test doorstaan                           |

## Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montagetechniek markering | plakken |
|---------------------------|---------|

#### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

### Classificaties

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

### Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>