


Codering voor klemmen - UCT-TM 4 YE - 0828733

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Codering voor klemmen, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm

Uw voordelen

- ☒ de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
- ☒ coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
- ☒ de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
- ☒ de matten bieden ruimte voor functieteksten
- ☒ de UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

package_quantity	10
GTIN	4046356523493

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	10,5 mm
breedte (a)	3,6 mm
hoogte	4,76 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
--------------------------------	-------------------

Algemeen

Opmerking	codeerbaar met thermische printer
kleur	geel
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal	polycarbonaat
materiaal	polycarbonaat
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
aantal afzonderlijke schildjes	84
aantal afzonderlijke schildjes per regel	14
RoHS-conform	ja
bedrukbaarheid	thermisch

Codering voor klemmen - UCT-TM 4 YE - 0828733

Technische gegevens

Algemeen

bedrukbaarheid	inkjetprint
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat	Test doorstaan
Montagetechniek markering	vergrendelen in hoge coderingsuitsparing

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Codering voor klemmen - UCT-TM 4 YE - 0828733

Toebehoren

Magazijn

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 5146480



TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>