

Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



VARIOFACE-moduul, met push-in-aansluitingen en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 20

De afbeelding toont een 14-polige variant

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356796644

Technische gegevens

afmetingen

breedte	57,1 mm
hoogte	72,1 mm
diepte	56 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Algemeen

max. toelaatbare bedrijfsspanning	60 V AC/DC
max. toelaatbare stroom (per kanaal)	1 A
aantal polen	20
statusindicatie	Nee
inbouwpositie	niet van invloed

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 2,5 mm²
adersoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
Aansluitmethode	IDC/FLK-stiftconnector

Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Technische gegevens

Aansluitgegevens aansluiting 2

aantal aansluitingen	1
aantal polen	20
rastermaat	2,54 mm

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
normen / bepalingen	IEC 60664
normen / bepalingen	DIN EN 50178
test-stootspanning	0,6 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Toelatingen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

CSA ®

Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Toelatingen

nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Toebehoren

Systeemkabel

VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - 2318541



VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - 2318554



Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Toebehoren

VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M - 2318567



VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - 2318570



VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - 2318583



VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M - 2318596



VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M - 2318606



VIP-CAB-FLK20-0,14/... - 2318619



Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Toebehoren

FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - 2296391



FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - 2296401



FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - 2296472



FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485



FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - 2296498



Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Toebehoren

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - 2296508



FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK - 2296511



FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - 2296524



FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - 2296537



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



klemmencodering niet gecodeerd

Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Toebehoren

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Afdruksysteem


BLUEMARK X1 - 5147777



Tekeningen

Interfacemoduul - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>