

RCBO, Icn: 10 kA, 2P, type A, 30 mA, B char., In: 10 A, Un AC: 110 V



Versie	
productmerknaam	SENTRON
productbenaming	Aardlek-/leidingbeveiliging
uitvoering van het product	onvertraagd
Algemene technische gegevens	
aantal polen	2
aantal polen / opmerking	2P
aantal polen / met beveiliging	2
klasse van de inwerkingsstellingskarakteristiek	B
Vermogensschakelaar / basistype	5SU1
mechanische levensduur (schakelcycli) / typisch	10 000
overspanningscategorie	III
Voltage	
grensstroompiek / bij (8/20) μ s	1 kA
Voedingsspanning	
type spanning	AC
stroom / bij AC / nominale waarde	10 A
voedingsspanning	

• voor testinrichting / minimaal	100 V
voedingsspanningsfrequentie / nominale waarde	50 Hz
Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP20, bij verdelerinbouw, met aangesloten geleiders
Schakelvermogen	
uitschakelvermogen kortsluitstroom (I _{cn}) / volgens EN 61009-1 / nominale waarde	10 kA
schakelvermogen stroom	
• volgens EN 60898 / nominale waarde	10 kA
• volgens IEC 60947-2 / nominale waarde	20 kA
Nominaal foutschakelvermogen (I _{Δm}) / volgens IEC 61009-1	10 kA
energiebegrenzingsklasse	3
Elektriciteit	
uitschakelaardlekstroom / nominale waarde	30 mA
• Nominale stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 30 Cel	10 A
• Nominaal stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	9,5 A
• Nominale stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 45 Cel	9,3 A
• Nominaal stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 50 Cel	9 A
• Nominale stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 55 Cel	8,7 A
• Nominaal stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 60 Cel	8,5 A
• Nominale stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 65 Cel	8,1 A
• Nominaal stroom I _n / IEC, DIN/VDE / bij 70 Cel	7,7 A
type aardlekstroom	A
Product Details	
productfunctie / meeschakelende nulgeleider	Ja
productuitrusting / aanrakingsbescherming	Ja
producteigenschap	
• halogeenvrij	Ja
• siliconenvrij	Ja
Aansluitingen	
• aansluitbare kabeldoorsnede	
— eenaderig	0,75 ... 35 mm ²
— meeraderig	0,75 ... 35 mm ²
• aansluitbare kabeldoorsnede / fijnaderig / met adereindhuls	0,75 ... 25 mm ²
aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	2,5 ... 3 N·m
positie / van de netaansluitkabel	naar keuze boven of onder
Mechanical Design	
hoogte	90 mm

breedte	54 mm
diepte	77 mm
inbouwdiepte	70 mm
aantal module-eenheden breedte	3
inbouwpositie	willekeurig
nettogewicht	409 g

Eisen aan de omgeving

invloed van de omgevingstemperatuur	max. 95 % vochtigheid
omgevingstemperatuur	-25 ... +55 °C
• tijdens opslag	-40 ... +75 °C

Certificaten

referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	F
• volgens IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------	---------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5SU1324-6KX10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5SU1324-6KX10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1324-6KX10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



