

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH2 400 A, 3-pole Standard switching capacity S manual operation without auxiliary switch 1 current transformer on 1 ammeter, Moving iron 400/5 A, Cl. 1 2-fold overload

Versie	
productmerksnaam	SETRON
Uitvoering	Met dubbele onderbreking
Uitvoeringstype	Steekbaar op rail met 185mm railmiddenafstand
aard van de ampèremeter	draai-ijzer
aard van het schakelcontact / dubbel onderbrekend schakelcontact	Ja
uitvoering van de lastschakelaar / strookvorm	Ja
uitvoering van de schakelaandrijving	handaandrijving

Algemene technische gegevens	
aantal polen	3
Toepassingsgebied	INSTALLATIEVEILIGHEID
bouwgrootte van het scheidingsmes	2
bouwgrootte van de smeltpatroon	2
Vermogensfactor cos phi / bij gebruikscategorie	
• AC-21 B / bij 400 V	0,95
• AC-22 B / bij 400 V	0,65
• AC-22 B / bij 500 V	0,65
Vermogensschakelaar / basistype	3NJ622
referentiemarkering / volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 / volgens IEC 750	Q
beveiligingssysteem	NH-zekering

Voltage	
Toegekende bedrijfsspanning Ue / max.	690 V
Toegekende isolatiespanning Ui	1 000 V
isolatiespanning / nominale waarde	1 000 V
stootspanningsvastheid / nominale waarde	8 000 V
bedrijfsspanning	
• bij AC / bij 50/60 Hz / nominale waarde	690 V

Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP41

Elektriciteit	
aantal stroomtransformatoren	1

Nominaal stroom In	
<ul style="list-style-type: none"> • max. • bij 35 Cel • bij 40 Cel • bij 45 Cel • bij 50 Cel 	<p>400 A</p> <p>400 A</p> <p>380 A</p> <p>360 A</p> <p>340 A</p>
stroom	
<ul style="list-style-type: none"> • aan de uitgang / nominale waarde • aan de ingang / nominale waarde 	<p>5 A</p> <p>400 A</p>
continuustroom / nominale waarde	400 A
Doorlaatstroom / I _{2 t} / maximaal toegestaan / bij gebruikscategorie	
<ul style="list-style-type: none"> • AC-21 B / bij 400 V • AC-21 B / bij 500 V • AC-22 B / bij 400 V • AC-22 B / bij 500 V 	<p>2 150 000 A²-s</p> <p>2 150 000 A²-s</p> <p>2 150 000 A²-s</p> <p>2 150 000 A²-s</p>
Doorlaatstroom / I _c / maximaal toegestaan / bij gebruikscategorie	
<ul style="list-style-type: none"> • AC-21 B / bij 400 V • AC-21 B / bij 500 V • AC-22 B / bij 400 V • AC-22 B / bij 500 V 	<p>55 000 A</p> <p>55 000 A</p> <p>55 000 A</p> <p>55 000 A</p>
nauwkeurigheidsklasse / van de stroomtransformator	klasse 1

Kortsluiting

uitschakelvermogen grenskortsluitstroom (I _{cu}) / bij 400 V / nominale waarde	55 kA
--	-------

Aansluitingen

Aansluitingstype, hoofdstroom	Steunboutaansluiting, 2xM12
uitvoering van de elektrische aansluiting / voor hoofdstroomkring	steunboutaansluiting

Mechanical Design

hoogte	198 mm
breedte	590 mm
diepte	308 mm
Inbouwmethode	STEEKBAAR
bevestigingswijze	steekbaar
uitvoering van de bedrading van de stroomtransformatoren	1 stroomtransformator op 1 ampèremeter
railhartafstand	185 mm
railhartafstand	
<ul style="list-style-type: none"> • 40 mm • 50 mm 	<p>Geen</p> <p>Geen</p>

- 60 mm
- 100 mm
- 185 mm

Geen
Geen
Ja

Eisen aan de omgeving

opstellingshoogte / bij hoogte boven gemiddeld
zeeniveau / maximaal 2 000 m

• tijdens bedrijf -25 ... +55 °C

Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2

Q

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NJ6223-1AA00-1DJ4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NJ6223-1AA00-1DJ4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NJ6223-1AA00-1DJ4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>