

SAUTER HMM-NP

Uitgebreide functies voor veeleisende taken

KERN



Schaal - Display type

Digitaal

Functies

360° meting mogelijk	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	9
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	1
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	3×1.5 V AAA
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	4,5 V
Aantal batterijcellen	3
Batterij - enkelgewicht	67,8 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	203,4 g
Batterij - opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,8 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131
---------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	450×340×170 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	5,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761207585
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Leeb-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HMM

Meetsysteem

Meetbereik [Min] (HLx)	170
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Af leesbaarheid hardheid [d] (HLx)	1
Testobject dikte [Min]	3 mm
Hardheidsschalen	HLD
Testobject minimumgewicht [Min]	2 kg
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D

	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
	MPa

Eenheden

Tolerantie (% van [Max])	1%
Meetsonde lengte	14,6 cm
Meetsonde diameter	2 cm

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	30×80×150 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	30×80×150 mm
Materiaal behuizing	kunststof

SAUTER HMM-NP



Uitgebreide functies voor veeleisende taken

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

ISO