

Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B+, short-time delayed, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V



Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	Aardlekschakelaar
uitvoering van het product	kort vertraagd
Algemene technische gegevens	
aantal polen	2
bouwgrootte voor installatiemateriaal / volgens DIN 43880	1
aanrakingsbescherming tegen elektrische schok	vinger- en handrugveilig
toelaatbare kortsluitstroom	10 kA
Vermogensschakelaar / basistype	5SM3
mechanische levensduur (schakelcycli) / typisch	10 000
schakelfunctie / kortstondig vertraagd	Ja
overspanningscategorie	III
Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	63 A
• voedingsspanning / bij AC / nominale waarde	230 V

• voedingsspanning / voor testinrichting / minimaal	195 V
• nominale waarde	50 Hz

Beschermingsklasse

beschermingsklasse IP	IP20, bij verdelerinbouw, met aangesloten geleiders
-----------------------	---

Schakelvermogen

schakelvermogen stroom / volgens IEC 61008-1 / nominale waarde	0,8 kA
--	--------

Losbandigheid

vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	2,7 W
--	-------

Elektriciteit

uitschakelaardlekstroom / nominale waarde	30 mA
• Nominiaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	63 A
• Nominale stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 45 Cel	63 A
• Nominiaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 50 Cel	59,2 A
• Nominale stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 55 Cel	55,4 A
• Nominiaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 60 Cel	51,7 A
• Nominale stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 65 Cel	47,8 A
• Nominiaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 70 Cel	44 A

type aardlekstroom	B+
--------------------	----

I ² t-waarde / toelaatbaar	70 000 A ² ·s
---------------------------------------	--------------------------

grensstroompiek / nominale waarde	3 kA
-----------------------------------	------

bedrijfsfrequentie	50/60Hz
--------------------	---------

Product Details

producteigenschap / siliconenvrij	Ja
-----------------------------------	----

productuitbreiding / inbouwbaar / bijkomende technische voorzieningen	Ja
---	----

Aansluitingen

aansluitbare kabeldoorsnede	
• eenaderig	1,5 ... 25 mm ²
• meeraderig	1,5 ... 25 mm ²

aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	2,5 ... 3 N·m
--	---------------

positie / van de netaansluitkabel	boven of onder (onder voor SIGRES-functie ook in uitgeschakelde toestand)
-----------------------------------	---

Mechanical Design

hoogte	90 mm
--------	-------

breedte	72 mm
---------	-------

diepte	70 mm
--------	-------

inbouwdiepte	70 mm
--------------	-------

aantal module-eenheden breedte	4
bevestigingswijze	DIN-rail (REG)
inbouwpositie	willekeurig
nettogewicht	600 g

Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur	-25 ... +45 °C
• tijdens opslag	-40 ... +75 °C

Certificaten

referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	F
• volgens IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=5SM3326-4KK14>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5SM3326-4KK14>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SM3326-4KK14

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>