



Netsmoorspoel voor FO; Fasen:3; UN1(V): 500;
 ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 31,5 /50; I LN (A): 28,35; UK(%):
 2; LN(MH): 0,583; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting:
 schroef- Aansluiting; EN 61558-2-20 >UL/CSA-erkend<
 >smoorspoel<

Figure similar

Algemene technische gegevens:

productbenaming		Netzdrossel f. FU
aantal fasen		3
type spanning		AC
bedrijfsspanning nominale waarde	V	500
bedrijfsfrequentie nominale waarde	Hz	50
stroom		
• bij AC		
— nominale waarde	A	28,35
— maximaal	A	31,5
inductiviteit nominale waarde	H	0,00058
relatieve inductieve spanningsval bij nominale waarde stroom, spanning en frequentie	%	2
vermogensverlies [W] van de wikkeling	W	48,8
vermogensverlies [W] van de ijzeren kern	W	11,2

Mechanische gegevens:

uitvoering van de elektrische aansluiting voor hoofdstroomkring		schroefaansluiting
breedte	m	0,178
hoogte	m	0,153
diepte	m	0,105

Omgevingsomstandigheden:

thermische klasse volgens IEC 60085		B
omgevingstemperatuur nominale waarde	°C	40
Beschermingsklasse IP		IP00

Approbaties/ certificaten:

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------

[Confirmation](#)



EG-Konf.

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EP3700-6US00>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/4EP3700-6US00>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EP3700-6US00&lang=en

Laatste wijziging:

13-09-2019