



Commutatiespoel v. Stroomomvormer; Fasen:3;
 UN1(V): 500; ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 355 /50; I LN (A):
 319,5; UK(%): 4; LN(MH): 0,0778; TA/ISOKL: 40 /H;
 IP00; Aansluiting: Vlakaansluiting; EN 61558-2-20
 >smoorspoel<

Figure similar

Algemene technische gegevens:		
productbenaming		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
aantal fasen		3
type spanning		AC
bedrijfsspanning nominale waarde	V	500
bedrijfsfrequentie nominale waarde	Hz	50
stroom		
• bij AC		
— nominale waarde	A	319,5
— maximaal	A	355
• bij DC nominale waarde	A	435
piekstroom	A	444
inductiviteit nominale waarde	H	0,000077
relatieve inductieve spanningsval bij nominale waarde stroom, spanning en frequentie	%	4
vermogensverlies [W] van de wikkeling	W	220
vermogensverlies [W] van de ijzeren kern	W	117

Mechanische gegevens:

uitvoering van de elektrische aansluiting voor hoofdstroomkring		vlakke aansluiting
breedte	m	0,3
hoogte	m	0,269
diepte	m	0,211

Omgevingsomstandigheden:

thermische klasse volgens IEC 60085		H
omgevingstemperatuur nominale waarde	°C	40
Beschermingsklasse IP		IP00

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3022-7BA00-0AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/4EU3022-7BA00-0AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3022-7BA00-0AA0&lang=en

Laatste wijziging:

13-09-2019