



## Vinyl Electrical Tapes - tape voor corrosiebescherming

### HelaTape Wrap 25

#### Hoofdkenmerken

- speciale lijmlaag met een excellente bescherming tegen corrosie
- volledige bescherming tegen mechanische-, elektrische- en omgevingsinvloeden
- zeer goed bestand tegen UV-straling, water, olie, vocht, bacteriën en schimmels
- ook toepasbaar voor slangen en leidingen, in applicaties buiten of ondergronds



*HelaTape Wrap 25 kan zowel boven- als ondergronds worden toegepast.*

<b>MATERIAAL</b>	Polyvinylchloride (PVC)
<b>Diëlektrische sterkte</b>	40 kV/mm
<b>Hechting op staal</b>	2,4 N/10 mm
<b>Hechting op dragermateriaal</b>	2,0 N/10 mm
<b>Breekspanning</b>	200 %
<b>Breeksterkte</b>	44 N/10 mm
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-10 °C tot +90 °C

**RoHS** ✓

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	zwart (BK)	710-10800
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	zwart (BK)	710-10802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	zwart (BK)	710-10803

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.