



Polypropyleen spiraalslang, slijtvast, kleine wikkeling

SPS

SPS-spiraalslang wordt met name gebruikt als bundelingen met grote diameters tegen slijtage moeten worden beschermd, zoals in windenergie-installaties, werktuigen en de petrochemische industrie.


Hoofdkenmerken

- dikwandig en zeer robuust
- uitstekende bescherming tegen mechanische belasting
- zeer goede slijtvastheid
- zeer goed bestand tegen oliën
- beschikbaar in diameters tot 50 mm
- ideaal voor grotere bundels



SPS-spiraalslang is zeer robuust en oliebestendig.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +100 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



Type SPS (smalle spiraalbreedte)

TYPE	Ø D	Spoed (P)	Max. Ø	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
SPS10	10,0	5,0	14	1,0 m	zwart (BK)	162-10100
SPS15	15,0	5,0	20	1,0 m	zwart (BK)	162-10150
SPS20	20,0	5,5	25	1,0 m	zwart (BK)	162-10200
SPS25	25,0	6,0	30	1,0 m	zwart (BK)	162-10250
SPS30	30,0	6,5	37	1,0 m	zwart (BK)	162-10300
SPS35	35,0	6,5	42	1,0 m	zwart (BK)	162-10350
SPS40	40,0	7,0	48	1,0 m	zwart (BK)	162-10400
SPS50	50,0	8,0	59	1,0 m	zwart (BK)	162-10500

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.