



## Krimpous 2:1 met uitstekende brandbeschermende eigenschappen

### TR27

TR27 wordt toegepast in applicaties waar toxische emissies gedurende een brand geminimaliseerd dienen te worden, zoals gebouwen met hoge personenconcentraties of ruimten waar strenge veiligheidseisen gelden. Enkele voorbeelden hiervan zijn (openbaar) vervoermiddelen, lift- en tunnelinstallaties, theaters, scholen, ziekenhuizen en data centres.

### Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, dunwandige flexibele krimpous
- krimpverhouding 2:1
- optioneel leverbaar met lijm of als dikwandige versie (SR27)
- halogeenvrij, excellente vlamvertragende eigenschappen
- voldoet aan vele industriële standaards

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	2:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +105 °C
<b>Minimale krimp temperatuur</b>	+115 °C
<b>Lengtekrimp</b>	+5 % / -10 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
<b>Brandbaarheid</b>	bepert brandgevaar, halogeenvrij, lage afgifte van toxische gassen en corroderende zuren, geringe rookontwikkeling

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TR27 is geschikt voor toepassingen waar extra veiligheid wordt vereist.



TR27 wordt voornamelijk gebruikt in de railindustrie.



Krimpous 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TR27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	150 m	zwart (BK)	30-33	315-50320
TR27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	zwart (BK)	30-33	315-50480
TR27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	zwart (BK)	30-33	315-50640
TR27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	60 m	zwart (BK)	30-33	315-50950
TR27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	60 m	zwart (BK)	30-33	315-51270
TR27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	60 m	zwart (BK)	30-32	315-51900
TR27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	60 m	zwart (BK)	30-32	315-52540
TR27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	zwart (BK)	30-32	315-53810
TR27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	zwart (BK)	30-32	315-55100

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

**DEF STAN**

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

### Aanbevolen gereedschappen

	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.