


### Montage aan kanaallippen

#### HelaDuct HTWD-NFWR en HTWD-WFWR aderklemmen


HTWD-NFWR voor kanalen HTWD-PN en HTWD-WFWR voor kanalen HTWD-PW worden om de lippen aangebracht en houden de bedrading op zijn plaats als het deksel is verwijderd.

#### Hoofdkenmerken

- voorkomt dat aders uit het kanaal vallen, ook bij verticale montage
- worden gemakkelijk om de lippen van het kanaal aangebracht
- hoogte kan vrij worden gekozen
- verspert de sleuven niet
- een klem voor alle kanaalbreedtes, lengte van de klem kan worden aangepast middels voor-geperforeerde breekpunten
- HTWD-NFWR voor serie HTWD-PN, HTWD-WFWR voor serie HTWD-PW



HTWD-NFWR en HTWD-WFWR houden aders op hun plaats als het deksel verwijderd wordt.



HTWD-NFWR, -WFWR

<b>MATERIAAL</b>	Polyamide 6 (PA6)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +80 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V0



TYPE	Voor kabelkanaal	Breedte (W)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HTWD-NFWR	HTWD-PN	14	zwart (BK)	100 st.	181-10020
HTWD-WFWR	HTWD-PW	18	zwart (BK)	100 st.	181-10010

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.