


SAUTER CS 250-3P1

KERN

4-draads "S"-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CS P1

Meetsysteem

Weegbereik [Max] 250 kg

Meetbereik kracht [Max] (N) 2,5 kN

Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal 2 mV/V

Weegcel OIML klasse C3

Weegcel - verbinding 4-draads

Spanningstoevoer + Kleur rood

Spanningstoevoer - Kleur zwart

Signaal + Kleur groen

Signaal - Kleur wit

Weegcel - resolutie (kalibreerbaar) 3000 e

Meetapplicaties kracht
massa

Krachtrichtingen trek
druk

Weegcel - Y-waarde 10000

Weegcel - ingangsweerstand - nominaal 350 Ω

Weegcel - ingangsweerstand - variantie 351 Ω

Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min] 5 V

Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max] 12 V

Weegcel - isolatieweerstand - [Min] 500 M Ω

Weegcel - Gecombineerde fout 0,02%

Veilige overbelasting 150%

Breukbelasting 300%

Funcities

Bescherming IP - complete unit IP67

Ontwerp

Materiaal staal, vernikkeld

Bouwworm "S" vormige cel

Afmetingen (BxDxH) 50,8x76,2x20,8 mm

Kabellengte 3 m

Montage - krachttoepassing Tapgat M12

Montage - krachtverdeling Tapgat M12

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -35 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 65 °C

Gebruikstemperatuur [Min] -10 °C

Gebruikstemperatuur [Max] 40 °C

Opslagtemperatuur [Min] -40 °C

Opslagtemperatuur [Max] 70 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) 963-263V

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht) 963-163V

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-363V

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761221529

REACH classificatie geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode Pakketdienst

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (BxDxH) 185x155x60 mm

Nettogewicht ca. 0,55 kg

Brutogewicht ca. 0,65 kg

Verzendgewicht 0,61 kg

SAUTER CS 250-3P1

KERN

4-draads "S"-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

