

Steekrelais compleet apparaat 4 W, DC 24 V LED-module rood
Sokkel met logische scheiding Veerklembeveiliging (Push-In)



productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Koppelrelais met steekrelais
producttypebenaming	LZS

Algemene technische gegevens

uitvoering van het display LED	Ja
opgenomen werkelijk vermogen	0,75 W
procentuele afvallende spanning met betrekking tot de ingangsspanning	10 %
beschermingsklasse IP	IP20
schakelgedrag	monostabiel
uitvoering van de schakelfunctie	omschakelaar
uitvoering van de schakelfunctie geforceerde geleiding	Geen
mechanische levensduur (schakelcycli)	
• typisch	30 000 000
elektrische levensduur (schakelcycli)	
• bij AC-15 bij 230 V typisch	250 000
thermische stroom	6 A

referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	K
referentiemarkering volgens EN 61346-2	K

Stuurstroomkring/ aansturing

stuurspanning bij DC	
• nominale waarde	24 V
arbeidsbereikfactor stuurspanning nominale waarde bij DC	
• beginwaarde	0,9
• eindwaarde	1,4
maakvertraging	
• bij DC	15 ms
verbreekvertraging	
• bij DC	18 ms
uitvoering van de relaisaandrijving	aan een elektrische pool aangesloten
productbestanddeel steeksokkel	Ja
uitvoering van de steeksokkel	Kolom met logische scheiding

Kortsluitbeveiliging

uitvoering van de smeltpatroon	
• voor kortsluitbeveiliging van de hulpschakelaar noodzakelijk	zekering gG: 6 A

Hulpstroomkring

aard van het schakelcontact	wisselcontact
materiaal van de schakelcontacten	AgNi 90/10
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten	0
aantal wisselcontacten	
• voor hulpcontacten	4
bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij AC-15	
• bij 250 V	4 A
bedrijfsstroom bij DC-13	
• bij 24 V nominale waarde	4 A
bedrijfsstroom van de hulpcontacten bij DC-13	
• bij 24 V	4 A

Hoofdstroomkring

type spanning	DC
----------------------	----

Uitgangen

stroombelastbaarheid van het uitgangsrelais bij DC-13	
• bij 24 V	4 A

Weergave

uitvoering van het display

- als statusmelding door LED

LED rood

Aansluitingen/ klemmen

productfunctie

- afneembare klem

Geen

uitvoering van de elektrische aansluiting

veerklemaansluiting

aard van de aansluitbare kabeldoorsnede

- eenaderig
- fijnaderig met adereindhuls
- fijnaderig zonder adereindhuls
- bij AWG-leidingen eenaderig
- bij AWG-leidingen meeraderig

1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5

1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75

1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5

1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)

1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)

aansluitbare kabeldoorsnede

- eenaderig
- fijnaderig met adereindhuls
- fijnaderig zonder adereindhuls

0,75 ... 1,5 mm²

0,75 ... 1,5 mm²

0,75 ... 1,5 mm²

AWG-nummer als gecodeerde aansluitbare kabeldoorsnede

- eenaderig
- meeraderig

18 ... 16

18 ... 16

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

inbouwpositie

willekeurig

bevestigingswijze

klikbevestiging

hoogte

79 mm

breedte

28 mm

diepte

98 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)


www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=LZS:PT5D5L24>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT5D5L24>



Laatste wijziging:

13-09-2019

W9.4444;
W9.3333; LZS:PT2D5L24_