

SPECIFICATIEBLAD - M22-I1M-SAL



Opbouwkast; metaal; 1 inbouwplaats

Type M22-I1M-SAL
Catalog No. 118457
Alternate Catalog No. M22-I1M-SALQ



Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren			Opbouwkast
Kast			Metaal
			Met RVS-schroeven
inbouwplaatsen		aantal	1
kabelinvoer voorgeperst			
kabeldoorvoer			-
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
Toepasbaar voor			1 x Ø 22,5
Toepasbaar voor			(Verlichte) drukknoppen (Verlichte) keuzeschakelaars Drukknoppen met sleutelbediening Signaallamp gecontroleerde stop-/noodstopknoppen met geel schild

Technische gegevens

Algemeen

beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
-------------------	--	--	------------------

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Op aanvraag
10.2.5 Optillen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming			Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Druknopkast leeg (EC000200)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Behuizing voor commando- en meldingsapparaten (ecI@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])

Aantal commandoposities			1
Bouwworm behuizing			Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing			Aluminium
Kwaliteitsklasse behuizing			Overig
Doorsnede opening		Millimeter	22.5
Kleur bovendeel behuizing			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)			4X
Breedte		Millimeter	67
Hoogte		Millimeter	84
Diepte		Millimeter	79