


SPECIFICATIEBLAD - M22-H5



Afdekkap, voor inbouwplaat, 5 inbouwplaatsen

Type M22-H5
Catalog No. 216552
Alternate Catalog No. M22-H5Q



Leveringsprogramma

Toebehoren			Opbouwkast
Basisfunctie toebehoren			Afdekkappen
			Beschermingsgraad geldt alleen in combinatie met inbouwplaten M22-E...
inbouwplaatsen		aantal	5
Materiaal			Kunststof licht
kabelinvoer voorgeperst		aantal x M20	5
beschermingsgraad			IP40
kleur			Grijs
			
RAL-waarde			RAL 7035
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Technische gegevens

Algemeen

beschermingsgraad			IP40
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	0
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P_{vs}	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Op aanvraag
10.2.5 Optillen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.

10.4 Lucht- en kruipwegen			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming			Nvt
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie			Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Beschermkap contactelement drukknop (EC000202)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Inbouwbehuizing voor commandoapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-06 [AKF024014])			
Aantal inbouwposities			5
Afsluitbaar			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP40
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig

Goedkeuringen


Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

Technical drawing showing the top view of a rectangular cable duct. The overall width is 174 mm and the height is 59 mm. Three circular mounting holes, each labeled M20, are spaced evenly across the width. The duct has a multi-layered construction, indicated by a double-line border.

Technical drawing showing the side view of the cable duct. The width is 95 mm. The drawing illustrates the internal structure, including a central cavity and a mounting flange on the right side. The duct is shown installed into a wall, with hatching indicating the wall material. A dashed line indicates the internal profile of the duct.

Kabeldoorvoer: 5 x M20
Bouwvorm: meerdelig



Kap met onderdeelset voor weggewerkte montage M22-UPE

① doos voor afsluiten bij weggewerkte montage

② pleisterdikte minder dan 8 mm

③ pleisterdikte groter dan 8 mm