



Tapes voor hoge temperaturen - brandwerende tape

HelaTape Power 410



HelaTape Power 410 is een elastomeer tape zonder drager en biedt uitstekende vlamvertragende eigenschappen.

Hoofdkenmerken

- elastomeertape zonder drager of scheidingsfolie
- uitstekende brandwerende eigenschappen, voor hoogspannings- en datakabels
- voor kabelbescherming in kabeltracés, verdeelkasten, beschermingslangen etc.
- zeer flexibel, goed te vormen, gemakkelijk te verwerken
- vormt thermische bescherming bij blootstelling aan vlammen
- doorstaat brandbaarheidstest volgens Con-Ed EO 5343-14
- bestand tegen vlammen uit bunsenbrander gedurende vele minuten
- bestand tegen water, chemicaliën en UV-straling

MATERIAAL	elastomeer (PM)3
Breekspanning	300 %

RoHS ✓

Zelf vulkaniserende tapes - rubber tape voor laagspanning

HelaTape Power 600



HelaTape Power 600 is een zelfvulkaniserende rubber tape voor laagspanning.

Hoofdkenmerken

- zelf vulkaniserende rubber tape voor laagspanning
- voor primaire isolatie tot 1 kV
- gemakkelijk aan te brengen rond onregelmatige vormen en oppervlakken
- compatible met alle geëxtrudeerde, diëlektrische kabelisolatiematerialen
- bestand tegen weersinvloeden en vlamvertragend volgens UL 510
- toepassing in combinatie met HelaTape Flex voor mechanische bescherming

MATERIAAL	natuurlijk rubber (NR)
Gebruikstemperatuur	+80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (met tussenpozen)	+95 °C
Treksterkte (N/mm²)	2 N/mm ²
Breekspanning	300 %
Diëlektrische sterkte	14 kV / mm

HF ✓

RoHS ✓

HelaTape Power 410

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-POWER410	0,76	38,0	6,0 m	grijs (GY)	711-10100

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

HelaTape Power 600

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-POWER600-19x6.7	0,76	19,0	6,7	zwart (BK)	711-10200
HTAPE-POWER600-38x6.7	0,76	38,0	6,7	zwart (BK)	711-10201

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.