



Handgereedschap kunststof behuizing

EVO7 tot bandbreedte 4,8 mm

De EVO7 van HellermannTyton is een mechanisch handgereedschap wat is ontwikkeld om het risico op RSI-klachten van operators te reduceren en tegelijkertijd de productiesnelheid te verhogen. De EVO7 Tension/Lock/Cut-technologie verschaft de gebruiker comfort en veiligheid. Leverbaar met een standaard (EVO7, 90 mm) en een kleine spanwijdte (EVO7SP, 80 mm), voor gebruikers met kleinere handen.

Hoofdkenmerken

- ergonomisch, anti-slip handgreep, ligt comfortabel in de hand
- extreem laag onderhoudsinterval
- snel en nauwkeurig afsnijden met een minimale krachtsinspanning (TLC-mechanisme)
- eenvoudig instelbare trekkracht
- verlengde, smalle neus voor gebruik in kleine ruimten
- behuizing vervaardigd uit lichtgewicht, glasvezelversterkt polyester
- standaard spanwijdte (90 mm, EVO7) of korte spanwijdte (80 mm, EVO7SP), voor gebruikers met kleine handen
- reservemesjes separaat leverbaar



De EVO7: maximale prestaties bij minimale inspanning.

TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max.	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
EVO7	EVO7	4,8	1,5	0,28 kg	110-70129
EVO7SP	EVO7SP	4,8	1,5	0,28 kg	110-70130
BLADEKIT	Reservemes EVO7, EVO7SP	-	-	-	110-70106

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Handgereedschap kunststof behuizing

EVO9 tot bandbreedte 13 mm

De EVO9 van HellermannTyton is ontworpen met het oogpunt op ergonomie, om het risico op blessures als gevolg van RSI (Repetitive Stress Injuries) te reduceren en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen. De Tension-Lock-Cut technologie van de EVO9 zorgt voor prestaties, veiligheid en comfort voor de gebruiker. Leverbaar met een standaard (EVO9) en een kleinere spanwijdte (EVO9SP), voor gebruikers met kleinere handen.

Hoofdkenmerken

- standaard spanwijdte (90 mm) of korte spanwijdte (80 mm, EVO9SP), voor gebruikers met kleine handen
- ergonomisch, anti-slip handgreep, ligt comfortabel in de hand
- extreem laag onderhoudsinterval
- snel en nauwkeurig afsnijden met een minimale krachtsinspanning (TLC-mechanisme)
- eenvoudig instelbare trekkracht
- geïntegreerde 3-traps snelinstelling
- behuizing vervaardigd uit lichtgewicht, glasvezelversterkt polyester
- reservemesjes separaat leverbaar



De EVO9 met TLC-technologie.



Applicatievideo: EVO9-serie

TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max.	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
EVO9	EVO9	13,0	2,0	0,36 kg	110-80002
EVO9SP	EVO9SP	13,0	2,0	0,36 kg	110-80003
EVO9HT	EVO9HT	13,0	2,0	0,36 kg	110-80017
Replacement Blade	EVO9 Blade-Kit	-	-	-	110-80037

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.