



Krimpkous 2:1 snel - halogeenvrij

TL27

De lage krimptemperatuur maakt mechanische en elektrische bescherming met krimpkous van temperatuurgevoelige onderdelen mogelijk; de korte krimp tijd maakt TL27 geschikt voor serieproductie.

Hoofdkenmerken

- erg lage krimptemperatuur
- snel krimpend
- halogeenvrij



TL27 is geschikt voor het ommantelen van temperatuurgevoelige onderdelen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+90 °C
Lengtekrimp	+5 % / -15 %
Diëlektrische sterkte	>20 kV / mm
Brandbaarheid	FMVSS-302



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TL27-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,31	500 m	zwart (BK)	30-33	302-20120
TL27-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,33	500 m	zwart (BK)	30-33	302-20160
TL27-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,36	500 m	zwart (BK)	30-33	302-30240
TL27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,39	300 m	zwart (BK)	30-33	302-30320
TL27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,42	150 m	zwart (BK)	30-33	302-30480
TL27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,45	100 m	zwart (BK)	30-33	302-30640
TL27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,48	100 m	zwart (BK)	30-33	302-30950
TL27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,52	100 m	zwart (BK)	30-33	302-21270
TL27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,58	100 m	zwart (BK)	30-32	302-31900
TL27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,67	100 m	zwart (BK)	30-32	302-32540
TL27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,76	100 m	zwart (BK)	30-32	302-23810
TL27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,85	100 m	zwart (BK)	30-32	302-25080

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.