


Krimpkous uit PTFE

TFE4 4:1



Krimpkous 4:1

MATERIAAL	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Gebruikstemperatuur	-70 °C tot +260 °C
Minimale krimptemperatuur	+350 °C
Lengtekrimp	-20 % max.
Diëlektrische sterkte	40 kV / mm volgens DIN 53481
Brandbaarheid	niet brandbaar



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Maat (imperial)	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimp-verhouding	Gereedschap	Artikelnr.
TFE4-5/64	1,98	0,64	5/64 "	0,22	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-33	339-00209
TFE4-1/8	3,17	0,94	1/8 "	0,25	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-00329
TFE4-3/16	4,75	1,27	3/16 "	0,30	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-00340
TFE4-1/4	6,35	1,60	1/4 "	0,30	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-00649
TFE4-3/8	9,52	2,44	3/8 "	0,30	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-33	339-00959
TFE4-1/2	12,7	3,66	1/2 "	0,38	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-33	339-01279
TFE4-5/8	15,87	4,52	5/8 "	0,38	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-01599
TFE4-3/4	19,05	5,69	3/4 "	0,38	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-01909
TFE4-1	25,4	7,06	1 "	0,38	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-02549
TFE4-1 1/4	31,75	8,82	1-1/4 "	0,38	1,2 m	transparant (CL)	4:1	30-32	339-03189

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.