



Krimpkous uit PTFE

TFE-krimpkous is ideaal voor applicaties met hoge temperaturen, als bestendigheid tegen agressieve vloeistoffen wordt vereist of als een zeer dunne wand noodzakelijk is, bijvoorbeeld in pH-meters. TFE-kous wordt eveneens toegepast om door frictie veroorzaakte beweging te reduceren, bijvoorbeeld bij cilinders.

Hoofdkenmerken

- uit PTFE vervaardigde krimpkous
- bestand tegen zeer hoge temperaturen
- zeer dunwandige, transparante kous
- zeer hoge slijtvastheid en bestendigheid tegen agressieve chemicaliën
- beschikbaar in zowel 2:1 (TFE2) als 4:1 (TFE4) krimpverhouding




TFE is leverbaar met een krimpverhouding van 2:1 of 4:1.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

TFE2 2:1



MATERIAAL	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Gebruikstemperatuur	-70 °C tot +260 °C
Minimale krimptemperatuur	+350 °C
Lengtekrimp	-20 % max.
Diëlektrische sterkte	40 kV / mm volgens DIN 53481
Brandbaarheid	niet brandbaar



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Draad maat (AWG)	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimp- verhouding	Gereedschap	Artikelnr.
TFE2-30	0,86	0,38	30	0,23	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00079
TFE2-28	0,96	0,46	28	0,23	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00099
TFE2-26	1,17	0,56	26	0,23	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00109
TFE2-24	1,27	0,69	24	0,25	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00139
TFE2-22	1,39	0,82	22	0,25	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00149
TFE2-20	1,52	0,99	20	0,30	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00159
TFE2-18	1,93	1,25	18	0,30	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00199
TFE2-16	2,36	1,55	16	0,30	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00249
TFE2-14	3,05	1,83	14	0,30	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00319
TFE2-12	3,81	2,26	12	0,30	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00399
TFE2-10	4,85	2,85	10	0,30	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00489
TFE2-8	6,10	3,58	8	0,38	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00619
TFE2-6	7,67	4,52	6	0,38	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00779
TFE2-4	9,40	5,69	4	0,38	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-00949
TFE2-2	10,92	7,06	2	0,38	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-01109
TFE2-0	11,94	8,81	0	0,38	1,2 m	transparant (CL)	2:1	30-33	336-01209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. AWG: American Wire Gauge De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.