

**Bewegingssensor****Type****CBMA-02/01****Catalog No.****104921****Leveringsprogramma**

Producttype		Sensor
Montagetype		Oppervlakmontage
Power supply		Battery
Sensortype		Beweging Aanwezigheid

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Bewegingsmelder bussysteem (EC001582)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Movement sensor for bus system (ec@ss10.0.1-27-14-31-44 [ACN421011])			
Bussysteem KNX			Nee
Bussysteem KNX radiofrequent			Nee
Bussysteem radiofrequent			Ja
Bussysteem LON			Nee
Bussysteem Powerline			Nee
Andere bussystemen			xComfort
Radiofrequent bidirectioneel			Ja
Uitvoering			Bewegingsmelder
Montagewijze			Opbouw (stucwerk)
Materiaal			Kunststof
Kwaliteitsklasse			Thermoplast
Oppervlaktebescherming			Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte			Niet van toepassing
Kleur			Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)			9003
Transparant			Nee
Busaansluiting incl.			Ja
Ingang voor nevenunit			Nee
Onderkruipbeveiliging			Nee
Bedrijfsmodusschakelaar			Ja
Vrije dierzone			Nee
Trappenhuisbewaking			Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar			Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid			Nee
Uitschakelvertraging zelflerend			Nee
Optimale montagehoogte		Meter	2.2
Max. reikwijdte zijwaarts		Meter	12
Max. reikwijdte frontaal		Meter	12
Diameter reikwijdte op vloer		Meter	12
Hoek reikwijdte verticaal		Hoekgraad	90
Hoek reikwijdte horizontaal		Hoekgraad	110
Aantal kanalen			2
Aantal binaire ingangen			0
Schakelvermogen		Watt	0
Min. nalooptijd		Seconde	30
Max. nalooptijd		Minuut	30

