

SPECIFICATIEBLAD - EVG-3P+3N/12MODUL



Faserail; 4Ph; 10qmm; vork; 12plaatseenheid

Type
Catalog No. EVG-3P+3N/12MODUL
121091



Afbeelding soortgelijk

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Aantal fasen			4
Aantal polen			4
Geschikt voor aantal apparaten			0
Delingsmaat		Millimeter	0
Doorsnede		Vierkante 10 millimeter	
Lengte		Millimeter	211
Aantal module-eenheden			12
Nom. continuustroom Iu		Amp	63
Uitvoering elektrische aansluiting			Vork
Geïsoleerd			Ja
Toegekende stootspanning		Kilovolt	4
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq		Kiloamp	25
Max. nom. bedrijfsspanning Ue		Volt	415
Toegelaten korte-duur stroom Icw		Kiloamp	0
Geschikt voor apparaten met nulgeleider			Ja
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar			Nee