

SPECIFICATIEBLAD - EVG-4PHAS/8MODUL



Faserail; 4Ph; 10qmm; vork; 8plaatseenheid

Type
Catalog No. EVG-4PHAS/8MODUL
215644



Afbeelding soortgelijk

Leveringsprogramma

Basisfunctie			rail
Basisfunctie toebehoren			Raisl voor installatie-automaat Rails voor aardlekbeveiligingsschakelaar Rails voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar
Verschijsningstype			4-fase
Assortiment			EVG

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Aantal fasen			4
Aantal polen			4
Geschikt voor aantal apparaten			2
Delingsmaat		Millimeter	0
Doorsnede		Vierkante	10 millimeter
Lengte		Millimeter	142
Aantal module-eenheden			8
Nom. continuustroom I _u		Amp	63
Uitvoering elektrische aansluiting			Vork
Geïsoleerd			Ja
Toegekende stootspanning		Kilovolt	4
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k		Kiloamp	25
Max. nom. bedrijfsspanning U _e		Volt	500
Toegeleden korte-duur stroom I _{cw}		Kiloamp	0
Geschikt voor apparaten met nulgeleider			Ja
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar			Nee