

**Membraantule, M16****Type**
Catalog No.**KT-M16**
216983**Leveringsprogramma**

Assortiment			Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren			Kabelmanagement
Toebehoren			Kabeltulen Metric diaphragm grommet
beschermingsgraad			Tot IP66
Beschrijving			met geïntegreerd doorsteekmembraan
Materiaal			PE en thermoplastisch elastomeer Halogeenvrij Siliconenvrij
Oppervlaktekwaliteit			RAL 7035
kabeldoorvoer			M16
gatdiameter		mm	16,5
Kabelbuitendiameter		mm	1 - 9
gebruik kabel NYM/YY, 4-aderig		mm ²	H03VV-F3 x 0.75, NYM 1 x 16/3 x 1.5

Technische gegevens**Algemeen**

beschermingsgraad			Tot IP66
-------------------	--	--	----------

Materiaal

Materiaal			PE en thermoplastisch elastomeer Halogeenvrij Siliconenvrij
kleur			Grijs, RAL 7035
Temperatuurbestendigheid			-40 °C - 80 °C, kortstondig tot ca. 100 °C
Chemische bestendigheid			Bestand tegen: alcohol, dierlijk en plantaardig vet, zwakke logen, zwakke zuren, water
Spanningsscheur gevaar			Relatief hoog

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Kabeldoorvoertule (EC000879)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Uitvoering			Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel			Nee
Kabelinvoer			Rond
Aantal kabels			1 - 1
Geschikt voor kabeldiameter		Millimeter	1 - 9
Boringsdiameter		Millimeter	16.5
Voor wanddikte		Millimeter	1 - 9.5
Draadmaat (metrisch)			16
Draadmaat Pg			0
Totale lengte		Millimeter	0
Met trektoestel			Nee
Krimp techniek			Nee
Hoekuitvoering			Nee
Materiaal			Overig
Kwaliteitsklasse			Polyetheen (PE)
Oppervlaktebescherming			Overig
Halogeenvrij			Ja
Kleur			Grijs

Gasdicht		Ja
Brandwerend		Nee
Waterdicht		Ja
Beschermingsgraad (IP)		IP66
Gebruikstemperatuur	Graden Celsius	-5 - 40

Afmetingen

