



Stroomrailadapter NZM1 voor railsysteem 60mm, 3P

TypeNZM1-XAD160

Catalog No.104554

Leveringsprogramma

Assortiment			60-mm-systeem Compact systeem				
Basisfunctie			Railsysteemadapter voor NZM				
Subassortiment			Apparaatadapter voor vermogensautomaat en lastscheider				
Functie			Voor opbouw op CU-rail 12 - 30 x 5 - 10, dubbel-T- en drievoudig-T-profiel				
nom. bedrijfsspanning	U _e	V AC	690				
Temperatuurbestendigheid			Tot 120 °C				
Nominale belastingsfactor			Behuizingbinnen temperatuur				
			25° C	35° C	45° C	55° C	
			NZM1 ≤ 125 A RDF	1,00	1,00	0,92	0,84
			NZM1 160 A RDF	1,00	0,94	0,88	0,81
			IEC 61439: rail ≥ 120 mm ²				
Zelfdovend			Conform UL 94				
Kruipstroomvastheid			CTI 200				
Aantal polen			3-polig				
nominale bedrijfsstroom	I _e	A	160				
adapterbreedte		mm	92				
Toepasbaar voor			NZM1, PN1, N(S)1				
Cu-getal		kg	0,25				
aanwijzingen							
Voor schakelaar met standaard raamklem aansluiting.							
Verbinding met het systeem naar keuze boven of onder door geïntegreerde aansluitstukken.							
In combinatie met IP2X vingeraanrakingsveilig verhoging van de aanrakingsbeveiliging aan de uitgaande zijde van de schakelaar.							
Middels combivoet op railsysteem clipbaar							
Door geïntegreerde combivoet op 5- en 10-mm-raildikte en terug instelbaar.							
Nom. kortsluituitschakelvermogen 35 kA bij 480 V.							
Montage door middel van clippen op spanningsvrij railsysteem.							

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Stroomrailadapter (EC001531)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Railverdeling (LS) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
Draagrailuitrusting			Geen
Uitvoering elektrische aansluiting			Overig
Nom. (meet)stroom In		Amp	160
Min. stroomraildikte		Millimeter	5
Max. stroomraildikte		Millimeter	10
Adapterbreedte		Millimeter	92
Breedte rail		Millimeter	30
Hartafstand rail		Millimeter	60

Goedkeuringen

Product Standards		UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 61439-1; CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS, DIHS7
CSA File No.		236217
CSA Class No.		3211-37
North America Certification		UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Afmetingen

