

**Bediening achterzijde NZM1, zwart****Type**
Catalog No.**NZM1-XRAV**
107245**Leveringsprogramma**

Assortiment			Toebehoren
Toebehoren			Bedrijf aan achterzijde
Norm/goedkeuring			UL/CSA, IEC
Bouwgrootte			NZM1
Beschrijving			Voor de directe aanbouw aan de achterzijde van de schakelaar op de zijwand van de schakelkast of schakelkastdeur. Bediening van de schakelaar aan de achterzijde door de zijwand of de schakelkastdeur. Voor schakelaar met tuimelhendel
Beschermingsgraad			IP66, UL/CSA Type 4X, Typ12
Toepasbaar voor			NZM1, N1, NS1, PN1
Afsluitbaarheid			Afsluitbaar in de 0-stand op de greep met maximaal 3 hangsloten

aanwijzingen

Extra waarschuwingsplaat opklikbaar.

Niet in combinatie met steektechniek of afstandsbediening.

Niet in combinatie met hulpcontact/spanningsafschakelspoel met klemblok aan linkerzijde schakelaar

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming			Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie			Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

Afsluitbaar			Ja
Kleur			Zwart
Geschikt voor noodstop			Nee
Met as			Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar			Ja
Geschikt voor lastscheider			Ja

Goedkeuringen

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Afmetingen

