

KERN PNJ 12000-1M

KERN

De nieuwe standaard met het robuuste stemvork-meetsysteem, optioneel met ijkijking



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Precisiweegschaal
Productfamilie	PNJ

Meetsysteem	
Weegsysteem	Stemvork
Weegbereik [Max]	12000 g
Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
Minimumgewicht [Min]	5 g
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Resolutie	120.000
Tarrabereik	12000 g
Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
USP Minimale inweging (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt

	tl (Singap, Malays)
	mo
	lb
	oz
	tol
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	109×27 mm
Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	196×293×89 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	190×190 mm
Afmetingen weegoppervlak	190×190 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	190×190×89 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Percentage bepalen	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Capaciteitsaanduiding	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	120.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 30, 50, 100
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	5

Interface	
Interfaces	RS-232 standaard

KERN PNJ 12000-1M



De nieuwe standaard met het robuuste stenvork-meetsysteem, optioneel met ijking

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter EURO

voor landen - bij de levering AUS

inbegrepen UK

US

CH

Plug-in voedingseenheid / adapter EURO

voor landen - optioneel AUS

UK

US

CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5,95 V, 1 A

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 4,75 mm, Ø binnen 1,7 mm, lang 9,5 mm

Batterij spanning 3 V

Batterij - enkelgewicht 6,6 g

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Approval

CE-teken ✓

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk ✓

Nauwkeurigheidsklasse II

IJkeenheid [e] 1 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-217

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 325×410×220 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 3,8 kg

Brutogewicht ca. 5,0 kg

Verzendgewicht 5,9 kg


Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761179905

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

