

SAUTER CO 2000-Y1

Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CO Y1

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	2000 kg
Meetbereik kracht [Max] (N)	20 kN
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1 mV/V
Weegcel OIML klasse	G5
Weegcel - verbinding	4-draads
Spanningstoevoer + Kleur	rood
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	groen
Signaal - Kleur	wit
Meetapplicaties	kracht massa
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	20 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 M Ω
Weegcel - Gecombineerde fout	0,5%
Tolerantie nulsignaal	$\pm 1 \sim 1.5$ mV/V

Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal	$\pm 0.05\%$ F.S. / 10 °C
Kruipfout (30 minuten)	$\pm 0.05\%$ FS
Veilige overbelasting	150%
Breukbelasting	200%

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
Bouwvorm	Meetcel
Afmetingen (Ø×H)	30×18 mm
Kabellengte	2 m
Montage - krachttoepassing	Drukstuk (van klantzijde)
Montage - krachtverdeling	3 × tapgat M4

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	0 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-264V
--	----------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761233027
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×90×85 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

SAUTER CO 2000-Y1

Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal

KERN

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

