SAUTER **CR 10000-1Y1**

Krachtopnemer van gelegeerd staal



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CR Y1

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	10000 kg
Meetbereik kracht [Max] (N)	100 kN
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	2 mV/V
Weegcel OIML klasse	C1
Weegcel - verbinding	4-draads
Spanningstoevoer + Kleur	rood
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	groen
Signaal - Kleur	wit
Meetapplicaties	kracht massa
Krachtrichtingen	trek druk
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	380 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	10 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	5 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	10 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - Gecombineerde fout	0,05%
Temperatuurcoëfficiënt - karakteristieke waarde	≤± 0.05%FS/10 °C
Tolerantie nulsignaal	± 1.0%FS
Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal	≤± 0.05%FS/10 °C
Kruipfout (30 minuten)	≤± 0.05%FS
Veilige overbelasting	150%
Breukbelasting	200%

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP68

Ontwerp

Materiaal	staal
Bouwvorm	Meetcel
Afmetingen (Ø×H)	125×52 mm
Kabellengte	3 m
Montage - krachttoepassing	Drukstuk Tapgat M32 × 1,5
Montage - krachtverdeling	8 × doorgaand gat Ø 8,5 mm

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-20 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	65 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-266V
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-166V
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/ drukkracht)	961-366V

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761246195
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×165×135 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,2 kg
Verzendgewicht	4,1 kg

SAUTER **CR 10000-1Y1**

Krachtopnemer van gelegeerd staal

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

