

**Rolhefboom, lang**

**Type** LS-XL  
**Catalog No.** 266123  
**Alternate Catalog No.** LS-XL

**Leveringsprogramma**

|                 |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| Basisfunctie    |  | Aandrijfkoppen            |
| Typekenner      |  | LS(M)-...                 |
| Assortiment     |  | Rolhefboom                |
| Bouwvorm        |  | EN 50047 Vorm E           |
| Beschrijving    |  | Lang                      |
| Toepasbaar voor |  | Basiscomponenten LS(M)... |

**aanwijzingen** De aandrijfkop kan met 90° worden verdraaid, om aanpassing aan de aanlooprichting mogelijk te maken.

**Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439**

|                                                                   |           |    |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische gegevens ontwerpverificatie                            |           |    |                                                                                                                                   |
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen         | $I_n$     | A  | 0                                                                                                                                 |
| Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk                       | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                                                                                 |
| Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk         | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                                                                                 |
| Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk                     | $P_{vs}$  | W  | 0                                                                                                                                 |
| Vermogensverliesafgiftecapaciteit                                 | $P_{ve}$  | W  | 0                                                                                                                                 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min.                                 |           | °C | -40                                                                                                                               |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max.                                 |           | °C | 70                                                                                                                                |
| Typebeproeving IEC/EN 61439                                       |           |    |                                                                                                                                   |
| 10.2 sterkte van materialen en delen                              |           |    |                                                                                                                                   |
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid                                      |           |    | Aan de eisen van de productnorm is voldaan.                                                                                       |
| 10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling                        |           |    | Aan de eisen van de productnorm is voldaan.                                                                                       |
| 10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte      |           |    | Aan de eisen van de productnorm is voldaan.                                                                                       |
| 10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte |           |    | Aan de eisen van de productnorm is voldaan.                                                                                       |
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling                            |           |    | Op aanvraag                                                                                                                       |
| 10.2.5 Optillen                                                   |           |    | Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.                                                 |
| 10.2.6 Slagtest                                                   |           |    | Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.                                                 |
| 10.2.7 Opschriften                                                |           |    | Aan de eisen van de productnorm is voldaan.                                                                                       |
| 10.3 Beschermingsgraad van omhullingen                            |           |    | Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.                                                 |
| 10.4 Lucht- en kruipwegen                                         |           |    | Aan de eisen van de productnorm is voldaan.                                                                                       |
| 10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken                       |           |    | Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.                                                 |
| 10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen                                  |           |    | Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.                                                 |
| 10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen                       |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.                                                                     |
| 10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders                    |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.                                                                     |
| 10.9 Isolationseigenschappen                                      |           |    |                                                                                                                                   |
| 10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid                   |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.                                                                     |
| 10.9.3 Stootspanningsvastheid                                     |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.                                                                     |
| 10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof                   |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.                                                                     |
| 10.10 Opwarming                                                   |           |    | Nvt                                                                                                                               |
| 10.11 Kortsluitvastheid                                           |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden. |
| 10.12 EMC                                                         |           |    | Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden. |
| 10.13 Mechanische functie                                         |           |    | Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.           |

Technische gegevens ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Sensoren (EG000026) / Aandrijfkop voor eindschakelaar (EC001483)                                                                                                                                                               |  |            |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Positieschakelaar / Aandrijfkop voor positieschakelaar (ecI@ss10.0.1-27-27-06-04 [BAA083012]) |  |            |
| Uitvoering van het bedieningselement                                                                                                                                                                                           |  | Rolhefboom |

Goedkeuringen

|                             |  |                                                      |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking |
| UL File No.                 |  | E29184                                               |
| UL Category Control No.     |  | NKCR                                                 |
| CSA File No.                |  | 12528                                                |
| CSA Class No.               |  | 3211-03                                              |
| North America Certification |  | UL listed, CSA certified                             |

Afmetingen

