SPECIFICATIEBLAD - NZM3/4-XV6



Schakelaaras NZM3/4 voor inbouwdiepte max. 600mm

Type **NZM3/4-XV6**
Catalog No. **260193**

Powering Business Worldwide™

Leveringsprogramma

Assortiment	Toebehoren
Toebehoren	Asverlenging
Norm/goedkeuring	UL/CSA, IEC
Bouwgrootte	NZM3/4
Beschrijving	Lengte 425 mm, willekeurig inkortbaar
Uitlevering	Asverlenging, 1 stuk
Functie	600 mm max. inbouwdiepte
Toepasbaar voor	NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4(-4), N(S)4(-4)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Typebeproeving IEC/EN 61439	
10.2 sterkte van materialen en delen	
10.2.2 Corrosiebestendigheid	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften	
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming	Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie	Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaaras (EC000916)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Schakelaaras (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])


Lengte	Millimeter	425
Dwarsdoorsnede hoogte	Millimeter	12

Dwarsdoorsnede breedte	Millimeter	12


Goedkeuringen

North America Certification		UL/CSA certification not required

Afmetingen



In combinatie met deurkoppelingshandgreep NZM3-XT(V)D(V)(R)



In combinatie met deurkoppelingshandgreep NZM4-XT(V)D(V)(R)

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH