SPECIFICATIEBLAD - NZM3-XHBR



Hoofdschakelaarbouwset NZM3, Rood/Geel

Type **NZM3-XHBR**
Catalog No. **266634**

Powering Business Worldwide™

Leveringsprogramma

Uitlevering	Deurkoppelingshandgreep met draaibediening Asverlenging NZM…-XV4 Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels Zwart-gele bliksemschicht
Assortiment	Toebehoren
Toebehoren	Hoofdschakelaarbouwset
Norm/goedkeuring	UL/CSA, IEC
Bouwgrootte	NZM3
Beschrijving	Set voor gebruik als hoofdschakelaar
Functie	met rode deurkoppelingshandgreep voor toepassing schakelaar als NOOD-UIT-inrichting conform IEC/EN 60204-1, VDE 0113 deel 1
Beschermingsgraad	IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Afsluitbaarheid	Afsluitbaar in de 0-stand op de greep met maximaal 3 hangsloten Met deurvergrendeling Afsluitbaar in 0-stand op schakelaar
Deurvergrendeling	Deurvergrendeling in UIT met maximaal 3 hangsloten Na activeren van de deurvergrendeling niet te openen in ON en TRIP. Alleen in UIT te openen. extern overbrugbaar met schroevendraaier In afgesloten UIT niet overbrugbaar. Inschakelbaar alleen bij gesloten deur
Projecteringsinformatie	Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage Voor een verhoogde aanrakingsveiligheid aan de voedingszijde de IP2X vingeraanrakingsbeveiliging bestellen.
Toepasbaar voor	NZM3(-4) PN3(-4), N(S)3(-4)

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Typebeproeving IEC/EN 61439	
10.2 sterkte van materialen en delen	
10.2.2 Corrosiebestendigheid	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen	Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen	Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften	
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof	Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.10 Opwarming		Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie		Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.


Technische gegevens ETIM 7.0


Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])		
Afsluitbaar		Ja
Kleur		Rood
Geschikt voor noodstop		Ja
Met as		Ja
Geschikt voor vermogensschakelaar		Ja
Geschikt voor lastscheider		Ja

Goedkeuringen

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Afmetingen





Min. afstand deurkoppelingshandgreep tot draaipunt deur

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH