

SAUTER TVL-XLS

KERN

Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen, met lengtemeting



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Meetbare lengte [Max]	54 cm
Krachtrichtingen	trek druk
Lengtemeter	Lengtemeter met display

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	200×300×800 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	200×300×800 mm
Materiaal	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Slag van één omwenteling (spindelslag)	3 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Trek-/drukkracht [Max]	500 N
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×300×800 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	12 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	14 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761344785
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

